



### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SBM
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Enhetens korta namn	SBM
Kapslingstyp	Flat face box
Kapslingshöjd	200 mm
Kapslingsbredd	300 mm
Kapslingsdjup	80 mm
Montage kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Lockskruv 4 Lock 1 Hus 1
Konstruktion	Ett stycke vikt och svetsad
Typ av front	Hel dörr
Typ av lockfixering	Halvt varv metallskruv
Låstyp	Fixerade skruvar PZ2 Utanför förslutet område
Löstagbara delar	Lock Fixerade skruvar

### Teknisk data

Material	Stålplåt
Ytbehandling	Polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	LR DNV-GL UL BV
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Produktens vikt	2,128 kg

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	9,5 cm
Förpackning 1 bredd	21,5 cm
Förpackning 1 djup	31,5 cm
Förpackning 1 vikt	2,128 kg
Förpackningstyp 2	P12
Antal i Förpackning 2	112
Förpackning 2 höjd	105,0 cm
Förpackning 2 bredd	80,0 cm
Förpackning 2 djup	120,0 cm
Förpackning 2 vikt	249,0 kg

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------