



### Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SBM
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Enhetens korta namn	SBM
Kapslingstyp	Flat face box
Kapslingshöjd	400 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	120 mm
Montage kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Lock 1 Hus 1 Lockskruv 6
Konstruktion	Ett stycke vikt och svetsad
Typ av front	Hel dörr
Typ av lockfixering	Halvt varv metallskruv
Låstyp	Fixerade skruvar PZ2 Utanför förslutet område
Löstagbara delar	Lock Fixerade skruvar

### Teknisk data

Material	Stålplåt
Ytbehandling	Polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	DNV GL LR BV UL
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
Omgivande lufttemperatur för lagring	-35...60 °C
Operating temperature	-35...80 °C
Produktens vikt	9,084 kg

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 <a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	 <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	 <a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

---

Garanti

18 months

---