



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Allmän
Typ av produkt eller komponent	Flexibel kapsling
Kapslingshöjd	2000 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	500 mm
Montage kapsling	Golvstående
Enhetskomposition	Glidskena 2 MoFäste för montageplåt 4 Ramverk 1 Dörr 1 Låssystem med handtag 1: Dörr Bakre panel 1 Tak 1 Montageplåt 1

Teknisk data

Uppbyggnad	Paneler och dörrar införlivas i strukturen Vertikala profiler sammanbyggda med topp- och bottenramar Bildad av en enda sektion Perforerad profil med en stigning på 25 mm
Typ av dörr	Slät Front
Antal dörrar	1 dörr(ar)Front:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås frontdörr
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Utan flänsplåt
Tillgängligheten för drift	Sidorna Framsida Baksida
Löstagbara delar	Dörr Med skruvar Gångjärn Montageplåt Med skruvar Fäste montageplåt Bakre panel Med skruvar Tak Med skruvar Fäste för montageplåt Med skruvar Glidskena Med skruvar
Material	Galvaniserat stål Ramverk: Galvaniserat stål Stående profiler: Door: sheet steel Stålplåt Paneler: Zamak Gångjärn: Polyamid PA6 med 30% glasfiber Standardhandtag:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Produktens vikt	118,234 kg

Miljö

Standarder	IEC 62208
IP-kapslingsklass	IP55 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	118,234 kg
Förpackning 1 höjd	213 cm
Förpackning 1 bredd	64,5 cm
Förpackning 1 längd	59 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------