



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SM
Typ av produkt eller komponent	Kompakt kapsling
Application	Allmän
Installationstillbehör	Golvstående
Enhetskomposition	Hus 1 Flänsplåt 1 Låssystem med handtag 1: Dörr MoFäste för montageplåt 4 Montageplåt 1 Dörr 1
Löstagbara delar	Dörr Med skruvar Gångjärn Montageplåt Med skruvar Fäste montageplåt Fäste för montageplåt Med skruvar
Kapslingshöjd	1600 mm
Kapslingsbredd	600 mm
Kapslingsdjup	300 mm

Teknisk data

Antal dörrar	1 dörr(ar)Front:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Dörrtyp	Slät
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Konstruktion	Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn Sidor i ett stycke med svetsad rygglåt
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Kabelingång	1 ingång
Material	Galvaniserat stål Montageplåt: Stålpå Skåpskropp: Stålpå Dörr: Zamak Gångjärn:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Tillgängligheten för drift	Framsida
Produktens vikt	85 kg

Miljö

Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	BV DNV UL
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	85 kg
Förpackning 1 höjd	173 cm
Förpackning 1 bredd	64,5 cm
Förpackning 1 längd	39 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------