



## Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SM
Typ av produkt eller komponent	Kompakt kapsling
Application	Allmän
Installationstillbehör	Golvstående
Enhetskomposition	Hus 1 Flänsplåt 1 Låssystem med handtag 1: Dörr MoFäste för montageplåt 4 Montageplåt 1 Dörr 1
Löstagbara delar	Dörr Med skruvar Gångjärn Montageplåt Med skruvar Fäste montageplåt Fäste för montageplåt Med skruvar
Kapslingshöjd	1600 mm
Kapslingsbredd	800 mm
Kapslingsdjup	400 mm

## Teknisk data

Antal dörrar	1 dörr(ar)Front:
Öppningssida	Reversibel (120 °)
Dörrtyp	Slät
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Konstruktion	Sidor i ett stycke med svetsad rygglåt Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Kabelingång	1 ingång
Material	Galvaniserat stål Montageplåt: Stålblåt Skåpskropp: Stålblåt Dörr: Zamak Gångjärn:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Tillgängligheten för drift	Framsida

## Miljö

Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	BV DNV UL
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------