



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Produktnamn	Spacial SM
Typ av produkt eller komponent	Kompakt kapsling
Application	Allmän
Installationstillbehör	Golvstående
Enhetskomposition	Kontaktdon 1 Dörr 2 Flänsplåt 1 Låssystem med handtag 1: Dörr Blockeringssystem 1: Vänster dörr MoFäste för montageplåt 4 Montageplåt 1
Löstagbara delar	Dörr Med skruvar Gångjärn Montageplåt Med skruvar Fäste montageplåt Fäste för montageplåt Med skruvar
Kapslingshöjd	1800 mm
Kapslingsbredd	1200 mm
Kapslingsdjup	500 mm

Teknisk data

Antal dörrar	2 dörr(ar)Front:
Öppnings sida	Vänster (120 °) Höger (120 °)
Dörrtyp	Slät
Låstyp	4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Konstruktion	Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn Sidor i ett stycke med svetsad ryggsplåt
Typ av montageplåt	Slät
Typ av fläns	Standard
Kabelingång	1 ingång
Material	Galvaniserat stål Montageplåt: Stålblåt Skåpskropp: Stålblåt Dörr: Zamak Gångjärn:
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Färg	Grå (RAL 7035)Kapsling: Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Tillgängligheten för drift	Framsida

Miljö

Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	DNV UL BV
IP-kapslingsklass	IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK10 överensstämmer med IEC 62262

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------