



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Tillbehör / separat kategori	Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent	Sockel framsida
Användning	Prisma applikation, elektrisk distribution Allmän
Nennmaße des Gehäuses	-
Produktinnehåll	Fästdetaljer Hörnlock 4 Frontpanel 1 Bakre panel 1 Hörn 4
Serie kompatibilitet	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Prisma Prisma PH
Fästen	Sockelsidor

Teknisk data

Montering	Med fästelement - I ramverk placering
Färg	Grå (RAL 7022)
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Permanent tillåten belastning	1300 kg
Höjd	100 mm
Bredd	300 mm nominal:

Miljö

IP-kapslingsklass	IP30 (Komplett sockel)
IK-skyddsgrad	IK10

Packing Units

Förpackning 1 vikt	3,206 kg
Förpackning 1 höjd	111,000 mm
Förpackning 1 bredd	192,000 mm
Förpackning 1 längd	308,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti

18 months
