



Produktdata

Produktfamilj	Spacial
Tillbehör / separat kategori	Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent	Sockelsidopanel
Anwendung	Allmän
Nennmaße des Gehäuses	-
Produktinnehåll	Fästdetaljer Hörnlock 4 Sidogavel 4
Serie kompatibilitet	Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN
Fästen	Främre sockel

Teknisk data

Montering	Med skruvar
Färg	Grå (RAL 7022)
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Höjd	200 mm
Bredd	400 mm Nominell:
Djup	400 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP30 (Komplett sockel)
IK-skyddsgrad	IK10 (beständighet mot yttre mekanisk påverkan)

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	1,832 kg
Förpackning 1 höjd	6 cm
Förpackning 1 bredd	21 cm
Förpackning 1 längd	21,5 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

