



Produktdata

Produktfamilj	PanelSeT
Tillbehör / separat kategori	Kapslingstillbehör
Typ av produkt eller komponent	Sockelsidopanel
Application	Allmän
Nominal dimensions of the housing	-
Produktinnehåll	Fästdetaljer Hörnlock 4 Sidogavel 2
Serie kompatibilitet	PanelSeT PanelSeT SD
Fästen	Fixerad till hörnen

Teknisk data

Montering	Med 2 skruvar
Material	Stålplåt
Färg	Grå (RAL 7022)
Ytbehandling	Epoxi-polyesterpulver
Höjd	100 mm
Bredd	500 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP30 (Komplett sockel)
IK-skyddsgrad	IK10 (beständighet mot yttre mekanisk påverkan)

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,8 cm
Förpackning 1 bredd	10,8 cm
Förpackning 1 djup	31,3 cm
Förpackning 1 vikt	1,2 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------