



### Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa TBP
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Höjd	241 mm
Bredd	194 mm
Djup	87 mm
Intern höjd	225 mm
Intern bredd	175 mm
Internt djup	80 mm
Montage kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Lock 1 Lockskruv 4
Konstruktion	Helgjuten
Typ av front	Lågt lock
Typ av lockfixering	Plastskruv
Låstyp	Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar	Lock Fixerade skruvar

### Teknisk data

Material	Polykarbonat
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	UL 508 A IEC 62208
Produktcertifieringar	TÜV UL
Isolationsklass	Klass II
Montageplats	Utomhus
Produktens vikt	0,64 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med NEMA 4.4X
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med IEC 62262
Brandtålighet	960 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,0 cm
Förpackning 1 bredd	20,0 cm
Förpackning 1 djup	25,5 cm
Förpackning 1 vikt	699,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 höjd	40,5 cm

Förpackning 2 bredd	40,0 cm
Förpackning 2 djup	60,0 cm
Förpackning 2 vikt	9,6 kg
Förpackningstyp 3	PAM
Number of Units in Package 3	300
Förpackning 3 höjd	220,0 cm
Förpackning 3 bredd	100,0 cm
Förpackning 3 djup	120,0 cm
Förpackning 3 vikt	253,0 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------