



Produktdata

Produktfamilj	Thalassa
Produktnamn	Thalassa TBS
Enhetsapplikation	Allmän
Category	Kopplingslåda
Höjd	291 mm
Bredd	241 mm
Djup	128 mm
Intern höjd	275 mm
Intern bredd	225 mm
Internt djup	120 mm
Montage kapsling	Väggmonterad
Enhetskomposition	Hus 1 Lock 1 4 cover screw
Konstruktion	Helgjuten
Typ av front	Lågt lock
Typ av lockfixering	Plastskruv
Låstyp	Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
Löstagbara delar	Lock Fixerade skruvar



Teknisk data

Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Färg	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktcertifieringar	TÜV
Isolationsklass	Klass II
IP-kapslingsklass	IP66 överensstämmer med NEMA 4.4X
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-11
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Produktens vikt	1,08 kg

Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,080 kg
Förpackning 1 höjd	140,000 mm
Förpackning 1 bredd	250,000 mm
Förpackning 1 längd	310,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------
