

### Produktdata

Produktfamilj	Linergy
Produktnamn	Linergy TR
Typ av produkt eller komponent	Plintblock
Enhetens korta namn	TRV
Plinttyp	Bladkoppling
Plintnivå	2
Montagesätt	Clip-on
Nominella tvärsnitt	4 mm <sup>2</sup>
Längd	69,9 mm
Färg	Grå
Kvantitet per set	Sats om 50

### Teknisk data

Bredd	6,2 mm
Höjd	65 mm
Anslutningar - plintar	Skruvanslutning: 1 x uppströms Skruvanslutning: 1 x nedströms
Number of connections	2
Anslutningsposition	Sidled
Antal mätångar	2
Kabelarea	0,14...6 Mm <sup>2</sup> , flexibel utan ändhylsa 0,14...6 mm <sup>2</sup> , fast
Åtdragningsmoment	0,6...0,8 N.m
Kabelns skallängd	9 mm
Verktygstyp	Skruvmejsel anslutning: Skruvmejsel frångkoppling:
Ue märkspänning	500 V överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1 300 V CSA 300 V cURus
[In] märkström	30 A överensstämmer med EN/IEC 60947-7-1 30 A CSA 30 A cURus
Material	Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
Dielektrisk förlust	0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250 0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 vid 1 MHz
Resistivitet	10000 MΩ.M överensstämmer med IEC 60093 10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
Ytresistans	1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093 1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
Krypresistans	500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
Flamskydd	V0, tjocklek 0,8 mm överensstämmer med UL 94
Produktens vikt	2,7 g

Serie kompatibilitet	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spacial-kapslingar




## Miljö

Produktcertifieringar	EAC CSA cURus
Dielektrisk styrka	1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
Omgivningstemperatur vid drift	-40...130 °C överensstämmer med IEC 60216-1 -40...130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 djup	27 cm
Förpackning 1 vikt	20 g
Förpackningstyp 2	Gyári csomagolás
Antal i Förpackning 2	50
Förpackning 2 höjd	7,2 cm
Förpackning 2 bredd	9,3 cm
Förpackning 2 djup	32,1 cm
Förpackning 2 vikt	1,035 kg
Förpackningstyp 3	Doboz
Number of Units in Package 3	400
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	8,706 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	 <a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	 <a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Halogeninnehåll	Produkt med halogenfria plastdelar

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------