



Produktdata

Produktfamilj	New Unica
Typ av produkt eller komponent	RJ45 anslutning
Enhetsapplikation	Kommunikation
Produktbeskrivning	Mekanism
Färg	White (RAL 9003)
Data uttagstyp	RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Tillgänglig utrustning	Etikettfönster Skyddsklaff

Teknisk data

Typ av kommunikationsnätverk	1000BASE-TX
Kommunikationsprotokoll	ATM 1200 Mbps
Antal moduler	4 moduler
Antal uttagsbrunnar	4
Typ av fotavtryck	Infraplus
Typ av kontakt	S-One
Typ av skärmning	U/UTP
Antal lika	Oskyddat tvinnat par
Anslutningar - plintar	Klick
Apparatmontering	Infälld
Montering	Clip-in
Monteringsläge	Rak
Material	Thermoplastics ABS-UV stabilised: central plate
Djup	40,5 mm
Bredd	45 mm
Höjd	90 mm
Inbyggnadsdjup	40,5 mm
Kemikaliebeständighet	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK01
Omgivningstemperatur vid drift	-25...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...55 °C
Miljöegenskaper	Halogenfri

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	56,000 g
Förpackning 1 höjd	90,000 mm
Förpackning 1 bredd	40,000 mm
Förpackning 1 längd	45,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.