



### Produktdata

Produktfamilj	Pragma
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Bredd	550 mm
Höjd	300 mm
Djup	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	1
Isolationsklass	Dubbelisolerad Klass II
Erhållen utrustning	Plintblock 2 x Identifieringsetikett 1 x Märksats 1 x Täckplatteremsa 1 x
Type of door	Utan

### Teknisk data

Montage kapsling	Yta
9mm modul	48
Totalt antal 18 mm moduler	24
Förlusteffekt i W	46 W
[In] märkström	125 A
[Ui] isolationsspänning	400 V
Typ av spår	Multifix
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kabelingång	Löstagbara plåtar Hålplåtar Kanaliserings Kabel eller rör
Antal terminalblock	1 jord (snabb) med 22 anslutningar 1 neutral (snabb) med 23 anslutningar
Fördelningsblock utgående	1 x 25 mm <sup>2</sup> för jord 20 x 6 mm <sup>2</sup> för jord 1 x 50 mm <sup>2</sup> för jord 1 x 50 mm <sup>2</sup> för neutral 2 x 25 mm <sup>2</sup> för neutral 20 x 6 mm <sup>2</sup> för neutral
Kapslingsmaterial	Technoplast bakdel: Technoplast infälld: Metall bakdel: Metall infälld:
Färg	Vit (RAL 9016)kapsling: Grå (RAL 7004)infälld:
Marknadssegment	Kommersiella byggnader Bostäder
Målgrupp (land)	Baltisk Sverige Finland Tjeckien Ungern Grekland Ryssland

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användningsapplikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Inbyggnadsdjup	0 mm
Internt djup	120 mm

## Miljö

Brandtålighet	650 °C bakdel: 650 °C infälld:
IP-kapslingsklass	IP30 utan dörr IP40 med dörr
IK-skyddsgrad	IK08 utan dörr IK09 med dörr
Omgivningsegenskaper	Halogenfri
Överspänningskategori	II
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	6,95 kg
Förpackning 1 höjd	15,5 cm
Förpackning 1 bredd	39 cm
Förpackning 1 längd	65 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------