



Produktdata

Produktfamilj	Pragma
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Bredd	550 mm
Höjd	900 mm
Djup	148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	5
Isolationsklass	Dubbelisolerad Klass II
Erhållen utrustning	Plintblock 2 x Identifieringsetikett 1 x Märksats 1 x Täckplatteremsa 1 x
Type of door	Utan

Teknisk data

Montage kapsling	Yta
9mm modul	48
Totalt antal 18 mm moduler	120
Förlusteffekt i W	94 W
[In] märkström	160 A
[Ui] isolationsspänning	400 V
Typ av spår	Multifix
Typ av montageplåt	Utan montageplåt
Kabelingång	Kabel eller rör Löstagbara plåtar Kanalisering Hålplåtar
Antal terminalblock	1 jord (snabb) med 32 anslutningar 1 neutral (snabb) med 35 anslutningar
Fördelningsblock utgående	1 x 50 mm ² för jord 3 x 25 mm ² för jord 28 x 6 mm ² för jord 1 x 50 mm ² för neutral 28 x 6 mm ² för neutral 6 x 25 mm ² för neutral
Kapslingsmaterial	Technoplast bakdel: Technoplast infälld: Metall bakdel: Metall infälld:
Färg	Vit (RAL 9016)kapsling: Grå (RAL 7004)infälld:
Marknadssegment	Bostäder Kommersiella byggnader
Målgrupp (land)	Ungern Baltisk Tjeckien Ryssland Sverige Finland Grekland

Inbyggnadsdjup	0 mm
Internt djup	120 mm

Miljö

Brandtålighet	650 °C bakdel: 650 °C infälld:
IP-kapslingsklass	IP30 utan dörr IP40 med dörr
IK-skyddsgrad	IK08 utan dörr IK09 med dörr
Omgivningsegenskaper	Halogenfri
Överspänningskategori	II
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Standarder	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	15,100 kg
Förpackning 1 höjd	1,550 dm
Förpackning 1 bredd	6,500 dm
Förpackning 1 längd	9,900 dm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------