



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Rader beskrivning	3L
Length in 18 mm modules	18

Teknisk data

Antal vägar	6 vägar 3 L
Polkonfiguration för 1 sätt	1 x 3P
Anslutningsavstånd	18 mm
Anslutningstyp	Gaffel
Avståndet mellan sätt	54 mm
Märkning	L1 L2 L3
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] märkdriftström	63 A at 40 °C
Ue märkspänning	400 V AC Ph/Ph
[Ui] isolationsspänning	500 V AC
Montagesätt	Horisontell
Montageplats	Botten på Biconnect
9mm modul	36
Bredd	320 mm
Färg	White (RAL 9003)
Serie kompatibilitet	Acti 9 Acti 9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 BRYTARE

Miljö

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktcertifieringar	CE
Brandtålighet	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1
Föreningegrad	3

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	146 g
Förpackning 1 höjd	2,8 cm
Förpackning 1 bredd	32,5 cm

Förpackning 1 längd	1,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	744 g
Förpackning 2 höjd	5,8 cm
Förpackning 2 bredd	34,6 cm
Förpackning 2 längd	8,8 cm
Förpackning 3 enhetstyp	S02
Förpackning 3 antal enheter	30
Förpackning 3 vikt	4,841 kg
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------