



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Montagesätt	Horisontell
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Rader beskrivning	3L
Längd i 18 mm moduler	18

Teknisk data

Antal vägar	6 vägar 3 L
Polkonfiguration för 1 sätt	1 x 3P
Anslutningsavstånd	18 mm
Anslutningstyp	Gaffel
Avståndet mellan sätt	54 mm
Märkning	L1 L2 L3
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] märkdriftström	63 A vid 40 °C
Ue märkspänning	400 V AC Fas/Fas
[Ui] isolationsspänning	500 V AC
Montageplats	Botten på Biconnect
9mm modul	36
Bredd	320 mm
Färg	Vit (RAL 9003)
Serie kompatibilitet	Acti 9 (Acti 9 K60) Resi9 (Resi9 MCB) Resi9 (Resi9 RCBO) Resi9 (Resi9 RCCB) Resi9 (Resi9 BRYTARE)

Miljö

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktcertifieringar	CE
Brandtålighet	960 °C (30 s) överensstämmer med IEC 60695-2-1
Föreningegrad	3

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,8 cm
Förpackning 1 bredd	2,8 cm
Förpackning 1 djup	32,5 cm
Förpackning 1 vikt	146 g

Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	5,8 cm
Förpackning 2 bredd	9 cm
Förpackning 2 djup	35 cm
Förpackning 2 vikt	743 g
Förpackningstyp 3	S02
Number of Units in Package 3	30
Förpackning 3 höjd	15 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	4,841 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------