



Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Ersättningsbatterimodul
Antal kablar	1
Batterityp	Blybatteri
Tillgänglig utrustning	Alla anslutningar som krävs Återvinningsguide för batteri Återanvändbar förpackning Installationshandbok

Batterier & drifttid

Lediga batterislitsar	0
Installerade batterier	0
Apparatmontering	Fristående batteripack
Batterispänning	48V
Tilläggsinformation	RBC 12 består av två separata battericeller. Nettomåten mäts per cell.
Antal utbytesbatterier	1

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	9,7 cm
Bredd	25,4 cm
Djup	15,2 cm
Produktens vikt	20 kg
Montagesätt	Ej rackmonterbar

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Lagringsaltitud	0,000000000...15240,000000000 m
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	22,9 cm
Förpackning 1 bredd	39,4 cm
Förpackning 1 djup	57,2 cm
Förpackning 1 vikt	22,86 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Take-back	Take-back program available

Logistik information

Ursprungsland	VN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--