



Produktdata

Produktområde	Zelio Relä
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Kontakter arrangemang	Blandad
Produktkompatibilitet	Plug-in relä RPM med 1 C/O kontakt
Enhetens korta namn	RPZ

Teknisk data

[I _{th}] termisk ström fritt i luft	16 A
U _e märkspänning	250 V
Åtdragningsmoment	< 1 N.m för M3.5 < 0.8 N.m för M3
Montering	Med skruv (panel) Snäpp (35 mm symmetrisk DIN-skena)
Produktens vikt	0,031 kg

Miljö

Anslutningar - pintar	Contact terminal - skruvanslutning, 2 tråd fast kabel utan ändhylsa 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - skruvanslutning, 1 tråd fast kabel utan ändhylsa 0.5...4 mm ² / AWG 20...AWG 12 Contact terminal - skruvanslutning, 2 tråd flexibel kabel med ändhylsa 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Contact terminal - skruvanslutning, 1 tråd flexibel kabel med ändhylsa 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - skruvanslutning, 2 tråd fast kabel utan ändhylsa 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - skruvanslutning, 1 tråd fast kabel utan ändhylsa 0.5...2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Coil terminal - skruvanslutning, 2 tråd flexibel kabel med ändhylsa 0.5...1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 Coil terminal - skruvanslutning, 1 tråd flexibel kabel med ändhylsa 0.5...1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Standarder	IEC 61984 CSA C22.2 UL 508
Produktcertifieringar	CSA UL RoHS Kina RoHS EAC REACH CE
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...55 °C
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrka	2500 V

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,039 kg
Förpackning 1 höjd	0,300 dm
Förpackning 1 bredd	0,210 dm
Förpackning 1 längd	0,850 dm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------