



Översikt

Ledtid	Levereras normal inom 2 veckor
--------	--------------------------------



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Batteri
Antal rackenhet	4U
Batterityp	Blybatteri
Tillgänglig utrustning	Installationshandbok Fästen för rackmontering
Produktområde	Smart-UPS Battery Systems

Batterier & drifttid

Batteriblock per sträng	10
Apparatmontering	Kapslat batteripack
Installerade batterier	0
Lediga batterislitsar	0
Antal utbytesbatterier	2
Batterispänning	120 V

Mått och vikt

Färg	Svart
Höjd	43,2 cm
Bredd	17,8 cm
Djup	48,3 cm
Produktens vikt	60,91 kg
Montagesätt	Rack-mounted

Miljökrav

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 %
Arbets höjd över havet	0...10000 ft
Omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
Relativ fuktighet, lagring	0...95 %
Lagringsaltitud	0,000000000...15240,000000000 m

Informationen som tillhandahålls i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper avseende produkternas prestanda. Denna dokumentation är inte avsedd som en ersättning för, samt ska inte användas för att fastställa hållbarhet eller tillförlitlighet hos dessa produkters specifika användningsfall. Det är användarens/ installatörens skyldighet att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering och testkörning av produkterna. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	33 cm
Förpackning 1 bredd	58,6 cm
Förpackning 1 djup	63,3 cm
Förpackning 1 vikt	65,45 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
Take-back	Take-back program available

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--