



Produktdata

Produktområde	Zelio Logic
Typ av produkt eller komponent	Modbus slav kommunikationmodul
Anslutningsläge	2 eller 4 trådar

Teknisk data

Produktkompatibilitet	Alla moduler med 24 V försörjning SR3 B...BD
Kommunikationsprotokoll	Modbus
Stöd för kommunikation	RS485
Elektrisk anslutning	1 anslutning RJ45
Transmission ram	RTU ASCII
Sändningshastighet	1200 bauds 9600 bit/s 38400 bauds 19200 bauds 57600 bauds 28800 bauds 2400 bauds 4800 bauds
Paritet	Nej Udda Lika
Antal adresser	1...247
Programmeringsspråk	FBD Ladder
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) halvfast Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fast Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) fast Skruvanslutningar, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) flexibel med ändhylsa Skruvanslutningar, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) flexibel med ändhylsa
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Lokal indikering	1 LEDkommunikation: 1 LEDPOWER ON:
Produktens vikt	0,11 kg

Miljö

Produktcertifieringar	GOST CSA GL C-Tick UL
Standarder	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 nivå 3 EN/IEC 61000-4-2 nivå 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 60068-2-6 Fc
IP-kapslingsklass	IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529 IP40 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
Miljökaraktäristik	EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-2 EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-3 EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61000-6-4 EMC direktivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2 zon B Lågspänningsdirektivet överensstämmer med EN/IEC 61131-2
Störning utstrålad / ledningsbundet	Klass B överensstämmer med EN 55022-11 grupp 1
Föroreningsgrad	2 överensstämmer med EN/IEC 61131-2
Omgivningstemperatur vid drift	-20...40 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2 -20...55 °C överensstämmer med IEC 60068-2-1 och IEC 60068-2-2
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Arbets höjd över havet	2000 m
Maximal höjd transport	3048 m
Relativ fuktighet	95 % utan kondens eller droppande vatten

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	6,0 cm
Förpackning 1 bredd	6,5 cm
Förpackning 1 djup	11,0 cm
Förpackning 1 vikt	101,9 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	48
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	5,54 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri	Ja


Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor

Communication Modules

Rail Mounting



Screw Mounting (Retractable Lugs)

