



## Produktdata

Produktområde	Harmony Relay
---------------	---------------

## Teknisk data

Produktkompatibilitet	1 halvledarrelä SSR på panel
Termisk resistans	1.7 °C/W
Montagefästen	Panel
Material	Aluminium
Ytbehandling	Svarteloxerad
Yta och användbar yta	659 cm <sup>2</sup>
Antal montagehål	6 med UNC 8-32
Åtdragningsmoment	1,7...2,2 N.m
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Bredd	58,9 mm
Höjd	40,6 mm
Djup	104,6 mm
Produktens vikt	0,195 kg

## Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	350 g
Förpackning 1 höjd	6 cm
Förpackning 1 bredd	10,5 cm
Förpackning 1 längd	12,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	4,6 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>