



Produktdata

Produktområde	Modicon M221
Typ av produkt eller komponent	Seriell modul
Produktkompatibilitet	Modicon M221C

Teknisk data

Integrerad anslutningstyp	Icke isolerad serielänk - skruvplint för RS232 Icke isolerad serielänk - skruvplint för RS485
Sändningshastighet	1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 15 m for RS485 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) for bus length of 3 m for RS232
Kommunikationsprotokoll	Non isolated serial link: Modbus master/slave - RTU/ASCII or SoMachine-Network
Isolation	Ingen separation mellan ledare och internlogik
Höjd	41 mm
Djup	15 mm
Bredd	35 mm
Produktens vikt	0,015 kg

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	15,000 g
Förpackning 1 höjd	35,000 mm
Förpackning 1 bredd	46,000 mm
Förpackning 1 längd	70,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
PVC-fri	Ja