


TMC4PACK01

PLC tillbehör, Modicon, M241, EXPANSIONSKORT M241-PACKAGING 2 ANA IN



Produktdata

Produktområde	Modicon M241
Typ av produkt eller komponent	Analogt ingångskort
Specifik produktanvändning	Förpackning
Produktkompatibilitet	Modicon M241C
Analoga ingångar	2

Teknisk data

Analog ingång	Ström 4...20 mA Ström 0...20 mA Spänning 0...10 V
Analog ingångsupplösning	16 bitar
LSB-värde	1 mV spänning 0...10 V 2 µA ström 0...20 mA 2 µA ström 4...20 mA
Samplingslängd	10 ms
Noggrannhetsfel	+/- 0,2% av full skala vid 25 °C
Temperatur drift	+/- 0.006 %FS/°C
Repeternoggrannhet	+/- 0.2 %FS
Olinjäritet	+/- 0.05 %FS
Överhörning	80 dB
Typ av kabel	Partvinnad skärmad kabel
Elektrisk anslutning	1 fjäderplint block med delning 3,81 mm adjustment 1.5 mm2 1 x för ingångar och matning
Maximalt kabelavstånd mellan enheter	<30 m partvinnad skärmad kabel: för ingångs/utgångsmodul
Isolation	Mellan ingång och intern logik vid 500 V DC Non-insulated between inputs
Matningsspännings gränser	20,4...28,8 V
Lokal indikering	1 LED (green) for PWR
Höjd	50 mm
Djup	21 mm
Bredd	34 mm
Produktens vikt	0,055 kg
Tillåten kontinuerlig överlast	40 mA, analog ingångstyp: ström 30 V, analogue input type: voltage
Ingångsimpedans	<= 250 Ohm ström >= 1 MOhm spänning
Immunitet mot mikroavbrott	10 ms

Miljö

Immunitet mot mikroavbrott	10 ms
----------------------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	54,000 g
Förpackning 1 höjd	70,000 mm
Förpackning 1 bredd	35,000 mm
Förpackning 1 längd	30,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
PVC-fri	Ja