



Produktdata

Range	TeSys
Product Name	TeSys VARIO
Device Short Name	VCF
Product Type	Nödstopstryckknapp

Teknisk data

Device Composition	Standardhandtag Brytare
Mounting Support	Dörr handtag: Dörr brytare:
Mounting Method	Med 4 skruvar för handtag
Performance Level	Högprestanda
Number of Poles	3P
Contact Type and Composition	3 Slutande
[Ue] IEC Rated Operational Voltage	690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W	30 KW vid 230...240 V (AC-3) 37 KW vid 400...415 V (AC-3) 37 KW vid 690 V (AC-3) 45 KW vid 500 V (AC-3) 45 KW vid 690 V (AC-23A) 55 KW vid 500 V (AC-23A) 30 KW vid 230...240 V (AC-23A) 45 kW vid 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current	83 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	175 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current	140 A
Making Capacity (I Rms)	1750 A vid 400 V AC-21A 1750 A vid 400 V AC-22A 1750 A vid 400 V AC-23A
Breaking Capacity	1400 A vid 400 V (AC-21A) 1400 A vid 400 V (AC-22A) 1400 A vid 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current	10 KA vid 400 V 200 A aM 10 kA vid 400 V 200 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity	2,8 kA vid 400 V vid I _{pic}
[Icw] Rated Short Time Withstand Current	2100 A vid 400 V 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage	8 kV
Suitability for Isolation	Ja
Network Type	AC DC
Intermittent Duty Class	30
Control Type	Vridhandtag
Rotary Handle Mounting Style	Direkt
Handle Color	Röd

Handle Front Plate Color	Gul
Rotary Handle Padlocking	1 till 3 hänglås 4...8 mm
Marking	0 - 1
Mechanical Durability	30000 cycles
Electrical Durability	30000 Cycles AC-21 30000 cycles DC-1...5
IEC Terminal Connection	Skruvanslutning effektkrets: kabel 95 mm ² fast Skruvanslutning effektkrets: kabel 70 mm ² flexibel - med ändhylsa
Tightening Torque	22,6 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
Base Dimension	90 x 90 mm
Height	125 mm
Width	90 mm
Product Weight	1,2 kg

Miljö

Standards	IEC 60947-3
Product Certifications	GL UL CSA CCC UKCA
Degree of Protection	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP65
Protective Treatment	TC
Mechanical Robustness	Vibrationer 10...150 Hz (1 gn) överensstämmer med IEC 60068-2-6 Dämpare 11 ms (30 Gn) överensstämmer med IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation	-20...50 °C
Fire Resistance	960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
Compatibility Code	Huvudströmbrytare

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	17,5 cm
Förpackning 1 bredd	17,0 cm
Förpackning 1 djup	10,0 cm
Förpackning 1 vikt	1,064 kg
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	6
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 djup	40,0 cm
Förpackning 2 vikt	6,843 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Kviksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
Miljöupplysning	 Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor