



Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Product type	RJ45 nätverkssockel
Produktbeskrivning	Integrerad i en del
Färg	Grön (ABS + PC)kabelarrangör: Silver (Zamak)modularjack:
Wiring Colour configuration	568 A/B
Typ av förpackning	Kartong
Kvantitet per set	Sats med 96

Teknisk data

[In] märkström	1,5 A vid 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC topp, mellan kontakter 1500 V AC/DC topp, mellan kontakter och skärm
Kontaktresistans	20 mOhm
Isolationsresistans	>=_500_MEGOHM vid 100 V DC Isolationsmotstånd:
AWG ledardiameter	AWG 24...AWG 23
Durability	750 cycles
Koppling dämpning	>= 45 dB vid 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB vid 100...1000 MHz
Contact pins	8 stift överensstämmer med IEC 60603-7 av kopparlegering och guldpläterad
Shield Type	360 ° självjusterande + drain ledningskontakt metallisk: Integrerad kortslutningsbarriär
Dragkraft	50 N under 60 s
Överföringsimpedans	<= 0.1 Ohm vid 1 MHz <= 0.2 Ohm vid 10 MHz <= 1.6 Ohm vid 80 MHz
Tvärgående omvandlingsförlust	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB vid 1...100000 kHz
Verktygstypen	Utan verktyg
Kabeldiameter	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	STP
Nätverkskategori	6
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	PoE (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP)
Produktkompatibilitet	RJ45 plugg
Sändningsfrekvens	0...100 MHz
Typ av fotavtryck	S-One DPM
Höjd	28 mm
Längd	35 mm
Bredd	18 mm
Målregion	EUROPA

Miljö

Operational temperature range	-40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 dagar)
Flamskydd	UL94 V0
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,8 cm
Förpackning 1 bredd	3,3 cm
Förpackning 1 djup	1,8 cm
Förpackning 1 vikt	28 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	96
Förpackning 2 höjd	8 cm
Förpackning 2 bredd	36 cm
Förpackning 2 djup	17 cm
Förpackning 2 vikt	3,202 kg
Förpackningstyp 3	S03
Number of Units in Package 3	288
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	10,31 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------