



Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Fiberadapter singelmode
Tillgänglig utrustning	Utan skruvar
Färg	Blå
Typ av förpackning	Påse
Kvantitet per set	100

Teknisk data

Minsta antal anslutningar	500 cycles
Fiberdiameter optisk	9/125 µm
Fiberprestanda	OS1 OS2
Anslutningstyp	SC duplex
Material	Zirkoniumoxid: ferrul
Montering	Skruvar Clips
Bredd	34,8 mm
Höjd	9,4 mm
Längd	27,6 mm
Målregion	EUROPA

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...85 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...85 °C
Standarder	TIA/EIA-604-3 SC adapter: IEC 61754-4 Ed.2 SC adapter: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	10,0 cm
Förpackning 1 bredd	19,0 cm
Förpackning 1 djup	20,0 cm
Förpackning 1 vikt	9,0 g
Förpackningstyp 2	BAG
Antal i Förpackning 2	100
Förpackning 2 höjd	19,0 cm
Förpackning 2 bredd	10,0 cm
Förpackning 2 djup	20,0 cm
Förpackning 2 vikt	968,0 g
Förpackningstyp 3	S01

Number of Units in Package 3	200
Förpackning 3 höjd	15,0 cm
Förpackning 3 bredd	15,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	2,144 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------