



Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Trunk
Färg	MagentaMTP-kontakt: Magentamantel:
Typ av förpackning	Kabeltrumma 17 m

Teknisk data

Typ av optisk fiber	Loose tube
Maximal införingsförlust	0.5 dB 850 nm
Lägsta avkastningsförlust	20 dB 850 nm
Fiberprestanda	OM4
Fiberdiameter optisk	250 µm
Typ av mantel	Standard
Villkor för användning	Inomhus
Ytterdiameter kabel	3 mm
Material	Plast: MTP-kontakt
Kabellängd	1...500 m
Målregion	EUROPA

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-10...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C
Europaklass	C
Standarder	ITU G.651 fiberprestanda: IEC 60794-2 kabelspecifikation: IEC 60794-1-2 kabeltestförfarande: IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60754-1 IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser: IEC_61034 rökutveckling: MTP connector: IEC 61754-7 MTP connector: TIA/EIA-604-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 prestanda: Cabling: ISO/IEC 24764 ISO/IEC 14763-3 fiberkabeltest: TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 IEEE 802.3ae 10Gbase-SR: Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type A1a.3

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	180 g
Förpackning 1 höjd	1,5 cm
Förpackning 1 bredd	30 cm
Förpackning 1 längd	30 cm