



Produktdata

Produktfamilj	Actassi
Typ av produkt eller komponent	Trunk
Färg	GrönMTP-kontakt: Sheath: yellow
Typ av förpackning	Kabeltrumma 12 m

Teknisk data

Typ av optisk fiber	Loose tube
Maximal införingsförlust	0,5 DB 1550 nm 0,5 dB 1310 nm
Lägsta avkastningsförlust	50 DB 1310 nm 50 dB 1550 nm
Fiberprestanda	OS2
Fiberdiameter optisk	250 µm
Typ av mantel	Standard
Villkor för användning	Inomhus
Ytterdiameter kabel	3 mm
Material	Plast: MTP-kontakt
Kabellängd	1...500 m
Målregion	EUROPA

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-10...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C
Europaklass	C
Standarder	IEC 60794-2 kabelspecifikation: IEC 60794-1-2 kabeltestförfarande: IEC 60332-1 flamskydd: IEC 60754-1 IEC 60754-2 surhet av förbränningsgaser: IEC_61034 rökutveckling: MTP connector: IEC 61754-7 MTP connector: TIA/EIA-604-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 prestanda: Cabling: ISO/IEC 24764 ISO/IEC 14763-3 fiberkabeltest: TIA/EIA-568-C.3 ANSI/TIA-942 IEEE 802.3ae 10Gbase-SR: Fibre performance: IEC 60793-2-10 Type B1.3 IEC 60793-2-10 Typ B6.A fiberprestanda: Fibre performance: ITU G.652.D

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	130 g
Förpackning 1 höjd	1,5 cm
Förpackning 1 bredd	30 cm
Förpackning 1 längd	30 cm