



### Produktdata

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Range              | Actassi         |
| Produkt            | RJ45 dammlucka  |
| Produktdestination | 19" kopparpanel |
| Färg               | Grå             |
| Färg               | Grå             |

### Teknisk data

|           |             |
|-----------|-------------|
| Kvantitet | Sats med 24 |
| Material  | PC          |
| Bredd     | 80 mm       |
| Höjd      | 20 mm       |
| Djup      | 60 mm       |

### Förpackningsinformation

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Förpackningstyp 1     | PCE      |
| Antal i Förpackning 1 | 1        |
| Förpackning 1 höjd    | 0,5 cm   |
| Förpackning 1 bredd   | 4,0 cm   |
| Förpackning 1 djup    | 10,0 cm  |
| Förpackning 1 vikt    | 14,0 g   |
| Förpackningstyp 2     | S02      |
| Antal i Förpackning 2 | 100      |
| Förpackning 2 höjd    | 15,0 cm  |
| Förpackning 2 bredd   | 30,0 cm  |
| Förpackning 2 djup    | 40,0 cm  |
| Förpackning 2 vikt    | 1,708 kg |

### Hållbarhetsinformation

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| REACH-förordning               | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                    |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja   |
| EU RoHS-direktiv               | Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning |
| Miljöupplysning                | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                   |
| Cirkulationsprofil             | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder        |

### Kontraktsgaranti

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|