



Produktdata

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktområde | Altivar |
| Typ av produkt eller komponent | EMC-ingångsfilter |
| Kompatibilitetsintervall | Lexium 05 Altivar 312 Solar Altivar 312 Altivar Machine ATV320 |
| Produktkompatibilitet | ATV312H018M3 ATV312H037M3 ATV312H055M3 ATV312H075M3 LXM05AD10M3X LXM05BD10M3X Frekvensomriktare ATV320...C motor: 0,18 kW, 200...240 V trefas Frekvensomriktare ATV320...C motor: 0,37 kW, 200...240 V trefas Frekvensomriktare ATV320...C motor: 0,55 kW, 200...240 V trefas Frekvensomriktare ATV320...C motor: 0,75 kW, 200...240 V trefas |
| Specifik produktanvändning | Radiostörningsfilter |
| [In] märkström | 7 A |
| Värmeförluster | 2,6 W för ATV31H018M3X |
| Nätverkets antal faser | Trefas |

Teknisk data

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Maximum earth leakage current | 7 mA 50 Hz |
| Power supply voltage | 200...240 V |
| Tolerans | 0,1 |
| Produktens vikt | 0,65 Kg 0,55 kg |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|---|
| IP-kapslingsklass | IP20 IP41 (överdel) |
| Relativ fuktighet | 0...93 % överensstämmer med IEC 68-2-3 |
| Omgivningstemperatur vid drift | -10...50 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -25...70 °C |
| Höjd över havet | <= 1000 m utan störmnedklassning 1000...3000 m med störmnedklassning 1 % per 100 m |
| Vibrationsbeständighet | 1 gn (f= 13...150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 1.5 mm peak till peak (f= 3...13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 |
| Chocktålighet | 15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27 |
| Standarder | EN 133200 EN/IEC 61800-3 |

Packing Units

| | |
|---------------------|----------|
| Förpackning 1 vikt | 0,642 kg |
| Förpackning 1 höjd | 0,500 dm |
| Förpackning 1 bredd | 1,860 dm |
| Förpackning 1 längd | 2,420 dm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------------|--|
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|