



### Produktdata

Produktområde	Altivar
Typ av produkt eller komponent	EMC-ingångsfilter
Kompatibilitetsintervall	Altivar 61 Altivar 71
Produktkompatibilitet	ATV61HD11M3X ATV61HD15M3X ATV61HD15N4 ATV61HD18N4 ATV71HD11M3X ATV71HD15M3X ATV71HD15N4 ATV71HD18N4 ATV71WD15N4 ATV71WD18N4
Specifik produktanvändning	Radiostörningsfilter
[In] märkström	72 A
Värmeförluster	14 W för 380...480 V AC ATV61/ATV71 frekvensomriktare 34 W för 200 ... 240 V AC ATV61 / ATV71 frekvensomriktare
Nätverkets antal faser	Trefas

### Teknisk data

Elektrisk anslutning	Plint 50 mm <sup>2</sup> AWG 0
Åtdragningsmoment	6 N.m
Maximum earth leakage current	33 mA vid 400 V 50 Hz 60 mA vid 400 V 50 Hz
Power supply voltage	200...240 V 380...500 V
Tolerans	0,1
Produktens vikt	12 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 IP41 (överdel)
Relativ fuktighet	0...93 % överensstämmer med IEC 68-2-3
Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...65 °C
Höjd över havet	<= 1000 m utan störmnedklassning 1000...3000 m med störmnedklassning 1 % per 100 m
Vibrationsbeständighet	1 gn (f= 13...150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 1.5 mm peak till peak (f= 3...13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Standarder	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	12,4 kg
Förpackning 1 höjd	20,0 cm
Förpackning 1 bredd	33,5 cm
Förpackning 1 längd	70,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P06
Förpackning 2 antal enheter	4
Förpackning 2 vikt	62,6 kg
Förpackning 2 höjd	73,5 cm
Förpackning 2 bredd	60,0 cm
Förpackning 2 längd	80,0 cm


## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Dimensions



Dimensions in mm

a	b	c	G	H	H1	Ø
230	498.5	62	190	479.5	460	6.5

Dimensions in in.


a	b	c	G	H	H1	Ø
9.05	19.62	2.44	7.48	18.88	18.11	0.25

---

Mounting Recommendations

---

Mounting the Filter Under the Drive



Mounting the Filter Next to the Drive

