



### Produktdata

Produktområde	Altivar
Typ av produkt eller komponent	EMC-ingångsfilter
Kompatibilitetsintervall	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 212
Produktkompatibilitet	ATV212HD30M3X ATV212HD55N4 ATV212HD75N4 ATV61HD30M3X ATV61HD37M3X ATV61HD45M3X ATV61HD45N4 ATV61HD55N4 ATV61HD75N4 ATV71HD30M3X ATV71HD37M3X ATV71HD45M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71HD75N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV71WD75N4
Specifik produktanvändning	Radiostörningsfilter
[In] märkström	180 A
Värmeförluster	18 W för ATV21HD55N4 34 W för ATV21HD75N4 23,1 W för ATV21HD30M3X 58 W för ATV61/ATV71 frekvensomriktare
Nätverkets antal faser	Trefas

### Teknisk data

Elektrisk anslutning	Plint 150 mm <sup>2</sup> 300 kcmil
Åtdragningsmoment	25 N.m
Maximum earth leakage current	140 MA vid 400 V 50 Hz 193 MA vid 480 V 60 Hz 80 MA vid 400 V 50 Hz 86,3 mA vid 480 V 60 Hz
Power supply voltage	380...500 V 200...240 V
Tolerans	0,1
Produktens vikt	40 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 IP41 (överdel)
Relativ fuktighet	0...93 % överensstämmer med IEC 68-2-3
Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...65 °C
Höjd över havet	<= 1000 m utan störmnedklassning <= 1000 m without derating 1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m
Vibrationsbeständighet	1 gn (f= 13...150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 1.5 mm peak till peak (f= 3...13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6

Chocktålighet	15 gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
Standarder	EN 133200 EN/IEC 61800-3

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	26,500 kg
Förpackning 1 höjd	1,500 dm
Förpackning 1 bredd	4,600 dm
Förpackning 1 längd	8,950 dm

### Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------