



Produktdata

Produktområde	Altivar
Typ av produkt eller komponent	Nät drossel
Produktkompatibilitet	ATV61HC13N4D - nät drossel - 1 per omriktare ATV61HC25Y - nät drossel - 1 per omriktare ATV61QC13N4 - nät drossel - 1 per omriktare ATV61QC25Y - nät drossel - 1 per omriktare ATV71HC13N4 - nät drossel - 1 per omriktare ATV71HC20Y - nät drossel - 1 per omriktare ATV71QC11N4 - nät drossel - 1 per omriktare ATV71QC20Y - nät drossel - 1 per omriktare
Number of phases	Trefas
Kompatibilitetsintervall	Altivar 61Q Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61
Enhetsapplikation	Reduktion av strömövertoner
Värdet på induktansen	0,098 mH
[In] märkström	264 A
Mättad ström	530 A
Värmeförluster	245 W
Elektrisk anslutning	Nakna kablar diameter: 11 mm

Teknisk data

Power supply frequency	50...60 Hz
Max ström	1,65 x nominell ström (varaktighet = 60 s)
Maximalt spänningsfall vid nominell belastning	5 %
Isolationsklass	Klass F
Minsta isolationsavstånd	5,5 mm IEC 60664
Läckavstånd	11,5 mm överensstämmer med IEC 60664
Produktens vikt	43 kg
Bredd	320 mm
Höjd	380 mm
Djup	210 mm

Miljö

Standarder	IEC 60076 (with HD398) VDE 0160 nivå 1 EN 50178
IP-kapslingsklass	IP00 filter: IP00 anslutningar:
Miljökaraktäristik	3B1 överensstämmer med IEC 721-3-3 3C2 överensstämmer med IEC 721-3-3 3S1 överensstämmer med IEC 721-3-3
Föroreningsgrad	2 överensstämmer med EN 50178
Vibrationsbeständighet	1 gn (f= 13...200 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6 1.5 mm peak till peak (f= 3...13 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Relativ fuktighet	0...95 %
Omgivningstemperatur vid drift	45...55 °C (med strömnedklassning 2 % per °C) 0...45 °C (utan strömnedklassning)

Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C
Höjd över havet	<= 1000 m utan störmnedklassning 1000...3000 m med strömnedklassning 1 % per 100 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	47,0 cm
Förpackning 1 bredd	40,0 cm
Förpackning 1 djup	58,0 cm
Förpackning 1 vikt	56,6 kg
Förpackningstyp 2	P06
Antal i Förpackning 2	2
Förpackning 2 höjd	64,0 cm
Förpackning 2 bredd	60,0 cm
Förpackning 2 djup	80,0 cm
Förpackning 2 vikt	121,2 kg

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------