



## Produktdata

Typ av produkt eller komponent	Motorbroms
Kompatibilitetsintervall	Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar Process ATV600
Specifik produktanvändning	Utgångsfilter
[In] märkström	759 A
Produktkompatibilitet	ATV71HC25N4 ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61HC40N4 ATV61HC50Y ATV61HC63Y ATV61QC31N4 ATV61QC40N4 ATV61QC40Y ATV61QC50Y ATV71HC28N4 ATV71HC31N4 ATV71HC40N4 ATV71HC40Y ATV71HC50Y ATV71QC25N4 ATV71QC31N4 ATV71QC31Y ATV71QC40Y ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 250 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomriktare väggmonterad - 315 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 250 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomriktare väggmonterad - 315 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Elektrisk anslutning	Taggkontakt 2 x M12

## Teknisk data

Motorcabellängd	200 M skärmd kabel P motor 250...355 kW vid 380...480 V 1 250 M oskärmd kabel P motor 250...355 kW vid 380...480 V 1 150 M skärmd kabel P motor 400...630 kW vid 500...690 V 1 250 M oskärmd kabel P motor 400...630 kW vid 500...690 V 1 250 M skärmd kabel P motor 400...630 kW vid 500...690 V 2 400 m oskärmd kabel P motor 400...630 kW vid 500...690 V 2
DV/dt	500 V/μs max vid 400 V 750 V/μs max vid 500 V 1000 V/μs max vid 690 V
Värmeförluster	598 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivningstemperatur vid drift	-10...50 °C
Produktens vikt	93 kg

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.  
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer.  
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.  
Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 (med sats VW3A9612,617) IP00
Omgivande lufttemperatur för lagring	-25...70 °C

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	100,5 kg
Förpackning 1 höjd	60 cm
Förpackning 1 bredd	75 cm
Förpackning 1 längd	80 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P06
Förpackning 2 antal enheter	1
Förpackning 2 vikt	109 kg
Förpackning 2 höjd	77 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	60 cm

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------