



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Antal vippor	1
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Loop terminaler	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering	Med klokit: insats Med skruv: vipa
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	18 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP44 med tätningssats

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 djup	4 cm

Förpackning 1 vikt	64 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	8,6 cm
Förpackning 2 bredd	11,9 cm
Förpackning 2 djup	17 cm
Förpackning 2 vikt	369 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	17 cm
Förpackning 3 bredd	25,2 cm
Förpackning 3 djup	35,2 cm
Förpackning 3 vikt	4,749 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------