



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Kvantitet per set	Sats med 5



Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Produktbeskrivning	Mekanism
Funktion	2-pol
Koppling	[2K]
Rated current/voltage	16 A vid 250 V AC
Colour	Vit
Lokal indikering	LED röd - 0.5 mA
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Loop terminals	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Optional fixing mode	Med klokit: insats Med skruv: vipa
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	18 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	NEMKO CE SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP44 med tätningssats

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja

Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------