



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Dimmer

Teknisk data

Typ av dimmer	Transistor
Dimmerkontroll	Vrid
Manövertyp	Vrid tryck
Funktion	Trapp 1-pol
Last	Glödlampa Halogenlampa230 V Elektronisk transformator
Effektområde	40...315 W glödlampa: 40...300 W halogenlampa: 40...315 W elektronisk transformator:
Rated current/voltage	10 A vid 230 V AC
Skyddstyp	Kortslutnings- och överlastskydd med automatisk återställning
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	1
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Colour	Vit
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering	Infälld
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	22 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	EN 60 669-2-1 EN 60669-1
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO CE
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram IP44 med tätningssats

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1,000 kg
--------------------	----------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------