



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	1-vägs vägguttag med jordfelsbrytare
Antal poler	2
Standardbeskrivning för uttag	Jordat
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Montering	Infälld
Rated current/voltage	16 A at 230 V AC
Colour	White
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Jordfels ström	30 mA
Jordfelsbrytare klass	Klass A
Material	PC + ASA
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	35 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

### Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004 EN 61 008 IEC 60884-1 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO CE NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	167,000 g
Förpackning 1 höjd	89,000 mm
Förpackning 1 bredd	76,000 mm
Förpackning 1 längd	76,000 mm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------