



### Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Blindplatta
Produktbeskrivning	Blindlock inkl. plåtstödram
Kvantitet per set	Sats med 5

### Teknisk data

Montering	Infälld
Montering	Skruv
Färg	Vit (RAL 9003)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	5 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

### Miljö

Standarder	EN 60670-1
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO CE NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	2,4 cm
Förpackning 1 bredd	6,9 cm
Förpackning 1 djup	7,1 cm
Förpackning 1 vikt	32 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	7,8 cm
Förpackning 2 bredd	7,6 cm
Förpackning 2 djup	17 cm
Förpackning 2 vikt	190 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	17,4 cm

Förpackning 3 bredd	24,8 cm
Förpackning 3 djup	34,4 cm
Förpackning 3 vikt	2,5 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------