



Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Centrumplatta
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Sockelnummer	2
Montering	Snäppfastsatt
Colour	Vit
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	20 mm
Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Utskjutande mått	11,8 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	20,000 g
Förpackning 1 höjd	27,000 mm
Förpackning 1 bredd	73,000 mm
Förpackning 1 längd	73,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------