



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Centrumplatta
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Sockelnummer	2
Montering	Snäppfastsatt
Colour	Vit
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	20 mm
Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Utskjutande mått	11,8 mm

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	44,000 g
Förpackning 1 höjd	27,000 mm
Förpackning 1 bredd	73,000 mm
Förpackning 1 längd	73,000 mm

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------