



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Termostat

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Enhetsapplikation	Golv & Rum
Teknologityp	Elektronisk
Specifik produktanvändning	Heating
Colour	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	1 st
Ue märkspänning	230 V AC 50 Hz
[In] märkström	16 A (resistiv ladda)
Manövertyp	Pekskärm
Funktion	2-pol
Displaytyp	OLED skärm
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Temperaturinställningsområde	5...35 °C rumsläge 5...50 °C golvläge
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruvar
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Inbyggnadsdjup	28 mm
Utskjutande mått	19 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60730-2-9 EN 60669-1
Produktcertifieringar	NEMKO CE FIMKO SEMKO

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 vikt	154,0 g
Förpackning 1 höjd	8,2 cm
Förpackning 1 bredd	9,0 cm
Förpackning 1 djup	10,0 cm
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	12
Förpackning 2 vikt	2,186 kg
Förpackning 2 höjd	14,6 cm
Förpackning 2 bredd	28,8 cm
Förpackning 2 djup	39,4 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------