



Produktdata

Produktområde	Exact
Typ av produkt eller komponent	USB-laddare
Enhetsapplikation	Laddare
Produktbeskrivning	Insats med centrumplatta
Utgångsström	2.1 A
Färg	Vit




Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Kvantitet per set	1 st
Ue märkspänning	100...240 V +/- 10 % AC vid 50/60 Hz
[In] märkström	180 mA
Energieffektivitet förhållande	72
Maximum power consumption in W	0,1 W
Nominell uteffekt	10,5 W
Anslutning kraft	12 W
Integrerad anslutningstyp	USB 2.0 port 2 5 V DC, maximal belastningsström: 2.1 A
Produktens livslängd i timmar	30000 h 10,5 W
Antal terminaler	2 skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidriv No 1
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² för solid kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för flexibel kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fåtrådig kabel (kablar)
Kabelns skallängd	8 mm
Material	PC/ABS
Skyddstyp	Korttidsskydd
Montering	Med skruvar
Typ av förpackning	Flow-pack
Produktkompatibilitet	Platta Mac iOS Platta Android Platta Windows
Höjd	45 mm
Bredd	22,5 mm
Djup	42 mm
Inbyggnadsdjup	30,8 mm
Nettovikt	0,03 kg

Miljö

Standarder	EN 60950-1 EN 61558-1 EN 60335-1
Direktiv	2006/95/EC - lågspänningsdirektivet 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet 2009/125/EC - ecodesign
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO
IK-skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.