



Produktdata

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Produktområde | Exxact |
| Produktfamilj | EXXACT |
| Typ av produkt eller komponent | Väggttag |
| Uttagstyp | Utan lock |
| Produktbeskrivning | Komplett produkt |

Teknisk data

| | |
|-----------------------|---|
| Apparatmontering | Utanpåliggande |
| Antal uttagsbrunnar | 1 |
| Uttagstyp | 2-pol jordat med petskydd |
| Märkström | 16 A vid 250 V AC |
| Färg | White (RAL 9003) |
| Anslutningar - pintar | Snabbanslutning |
| Anslutningskapacitet | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s) |
| Material | PC (polycarbonate) PC |
| Höjd | 65 mm |
| Bredd | 65 mm |
| Utskjutande mått | 42 mm |

Miljö

| | |
|-----------------------|--|
| Standarder | SFS 5610:2004 IEC 60884-1 SS 428 08 34 |
| Produktcertifieringar | FIMKO SEMKO |
| IP-kapslingsklass | IP21 |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------------|--------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 60 g |
| Förpackning 1 höjd | 4,2 cm |
| Förpackning 1 bredd | 6,5 cm |
| Förpackning 1 längd | 6,5 cm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| Innehåller ej REACh SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |