



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Färg	Antracit (RAL 7021)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Dimmer
Funktion	Trapp 1-pol
Typ av dimmer	Universal
Dimmerkontroll	Tryck
Montering	Med skruvar
Märkström	10 A
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ytbehandling	Matt
Typ av last	1-fas motor: 20...200 W vid 230 V AC Glödlampa: 20...400 W vid 230 V AC Halogenlampa: 20...400 W vid 230 V AC Konventionell transformator: 20...400 W vid 230 V AC Elektronisk transformator: 20...400 W vid 230 V AC Ringkärnetransformator: 20...300 W vid 230 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Kabelns skullängd	6 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Inbyggnadsdjup	32 Mm 29 mm
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 IP44 med tätningssats
IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60669-1 EN 60 669-2-1

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,6 cm
Förpackning 1 bredd	7,1 cm
Förpackning 1 djup	7,1 cm
Förpackning 1 vikt	1 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------