



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Produktbeskrivning	Mekanism
Funktion	2-pol
Koppling	[2]
Rated current/voltage	16 AX at 250 V AC
Colour	Metallic
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Loop terminals	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
Optional fixing mode	By claw kit: insert Med skruv: vippta
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	18 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	FIMKO CE SEMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP44 med tätningssats IP21 also with visual parts removed

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	71 g
Förpackning 1 höjd	7 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 längd	4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BAG

Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 höjd	8 cm
Förpackning 2 bredd	8 cm
Förpackning 2 längd	16,8 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	60
Förpackning 3 vikt	5,055 kg
Förpackning 3 höjd	25,2 cm
Förpackning 3 bredd	17 cm
Förpackning 3 längd	35,2 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.