



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal vippor	1
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Rated current	16 AX
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - paltar	Snabbanslutning
Loop terminals	2,0
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC 10 % GF: botten platta PC (polykarbonat): täckram PC/ABS: vippa
Optional fixing mode	Med skruv: insats Genom att klicka in: täcklock Genom att klicka in: vippa
Höjd	75,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande mått	27,0 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 då kabeln förs in underifrån

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	66,0 g
Förpackning 1 höjd	3,3 cm
Förpackning 1 bredd	6,5 cm
Förpackning 1 längd	7,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S04
Förpackning 2 antal enheter	140
Förpackning 2 vikt	11,886 kg
Förpackning 2 höjd	30,0 cm
Förpackning 2 bredd	40,0 cm
Förpackning 2 längd	60,0 cm
Förpackning 3 enhetstyp	BB1
Förpackning 3 antal enheter	5
Förpackning 3 vikt	396,0 g
Förpackning 3 höjd	8,8 cm
Förpackning 3 bredd	8,8 cm
Förpackning 3 längd	23,0 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.