



### Produktdata

Produktområde	Harmony XAC
Typ av produkt eller komponent	Manöverdon för tryckknapp
Komponentnamn	XACA

### Teknisk data

Märkning	Omärkt
Manöver extra information	Yttre tätning
Färg på lins	Vit
Produktkompatibilitet	XACA..
Placering (vid montage)	Framsidan av skåp
Försäljning per odelbar kvantitet	10
Standarder	CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 UL 508
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	100 gn conforming to IEC 60068-2-27
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 conforming to IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 överensstämmer med EN 50102
Produktens vikt	0,01 kg

### Packing Units

Förpackning 1 vikt	0,009 kg
Förpackning 1 höjd	0,300 dm
Förpackning 1 bredd	1,100 dm
Förpackning 1 längd	1,000 dm

### Offer Sustainability

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

