



### Produktdata

Produktområde	Harmony XAC
Typ av produkt eller komponent	Hängmanöverdon
Enhetens korta namn	XACB

### Teknisk data

Typ av tryckknappslåda	Dubbelisolerad
Kapslingsmaterial	Glasförstäkt polyester
Elektrisk kretstyp	Styrkrets Effekt-krets
Kapslingstyp	Tomkapsling
Antal hål	3 hål
Färg på tryckknappslåda	Gul
Kabelingång	Gummigenomföring med valbar kabelarea 7...13 mm
Skydds-skena	Utan
Vertikal operatörs hålbild center	40 mm
Standarder	CSA C22.2 EN/IEC 60947-5-1
Produktcertifieringar	CSA typ 4
Skyddsbehandling	TH
Omgivningstemperatur vid drift	-25...70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	100 gn conforming to IEC 60068-2-27
Överspänningskategori	Class II conforming to IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK08 conforming to EN 50102
Mekanisk livslängd	1000000 cycles
Produktens vikt	0,76 kg

### Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	613 g
Förpackning 1 höjd	10,7 cm
Förpackning 1 bredd	11,5 cm
Förpackning 1 längd	26,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S04
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	8,158 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm

Förpackning 2 bredd	40 cm
Förpackning 2 längd	60 cm

## Offer Sustainability

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------